

# 罐装型TXR-J系列

## X-RAY INSPECTION SYSTEM FOR BOTTLES & CANS TXR-J SERIES

- 针对罐装、瓶装等容器进行异物检测。搭载自主研发的智能算法，对不规则瓶体、瓶底处、螺口处、马口铁罐头拉环处、压边处的异物检测有着优秀的检测效果。



罐装产品



分区检测



多视角



智能



### 技术指标一览表

罐装型TXR-J单光源系列			
型号	TXR-JSU1-1626	TXR-JSU3-1626	TXR-JSD1-1628
X射线源	350W/480W可选		
X射线探测器	0.4/高清0.4可选		
通过宽度(mm)	160		
通过高度(mm)	260	260	280
传送带速度 (m/min)	10-120m/min		
检测灵敏度	SUS304球 (φ)	0.5mm	
	SUS304线	0.3×2mm	
	Glass球 (φ)	1.5mm	
	Ceramic球 (φ)	1.5mm	
外形尺寸 (mm)	4050×1400×2200	4050×1400×2200	4050×1400×2200
承重可达(KG)	15kg		
电源	AC220V, 3KvA, 50/60Hz		
重量(KG)	/		
被测品形态	罐装产品		
安全性	≤1μSv/h以下, 通过安全防护装置防止X射线泄露		
可选配置			
剔除方式	推杆/钢琴键剔除方式可选		
报警方式	声光报警		
传送带材料	食品级PP链板		
显示方式	触摸屏		
操作方式	触摸输入		
防护等级	IP65		
所含接口	LAN port, USB port		
显示语言	中文、英文等多语言可选		

备注: 1.以上所述检测精度为空压机状态, 实际检测精度以所测产品精度为准。  
2.以上机器规格为标准规格, 其他尺寸及特殊要求, 均可定做。  
3.产品若有更新恕不另行通知, 以机器实际为准, 详细咨询销售代表。  
4.产品尺寸均为标准机型尺寸, 特殊机型及定制产品请以实际为准。

雅麗盈設備有限公司

APEX NOBLE EQUIPMENT LTD

Tel: (852) 36901333, 36901338, Fax: (852) 36901339, Email: info.anel@gmail.com, info@anel.com.hk  
Unit 5, 18/F., Wah Chun Industrial Centre, 95 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong.

香港荃灣柴灣角街95號華俊工業中心18樓05室

Website: www.anel.com.hk